

Manometer PAGN-26-10-G18S

Artikelnummer: 8088985

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar...10 bar
Nominale grootte manometer	26
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsklasse	IP43
Lagertemperatuur	-5 °C...50 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/8 met afdichtingsring
met medium in contact gekomen materialen	ABS Messing
Materiaal inschroeftap	ABS
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	8 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof

Functie	Waarde
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen)