


# Remweerstand CACR-KL2-100-W1800

Artikelnummer: 8091545

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	600
Inbouwpositie	vrije convectie Verticaal
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	10800 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	10800 Ws
Vermogen bij 35% ID en 20°C	1800 W
Nominaal vermogen remweerstand	720 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	720 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	720 W
Weerstandswaarde	100 Ohm
Goedkeuring	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	3400 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform