

# Inschakelventiel MS6-EE-1/2-V24-B

Artikelnummer: 8091578

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	6
Rastermaat	62 mm
Constructieve opbouw	Klepzittingsventiel, elektrisch bediend
Handbediening	Vergrendelend Schakelend
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Normaal nominaal debiet	5000 l/min
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,3 W
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Inschakeltijd	29 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 7 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Bevestigingstype	Met wand-/vlakhouder
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Productgewicht	517 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Stuurlichttoevoer	intern
Elektrische aansluiting	Vorm C Conform EN 175301-803

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Signaaltoestandsindicatie	Met toebehoren
Materiaal afdichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	PA-versterkt