

# Parallelkit EAMM-U-45-V32-40R-63

Artikelnummer: 8091631

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	45
Middenafstand	63 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	3600 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment	4.35 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0.05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	262 g
Interfacecode actuator	V32
Interfacecode motor In	40R
Materiaal-informatie	RoHS conform