


# Axiaalkit EAMM-A-T46-70A

Artikelnummer: 8092674

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	42 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	574 g
Interfacecode actuator	T46
Interfacecode motor In	70A
Materiaal-informatie	RoHS conform