


Axiaalkit EAMM-A-V32-60RA

Artikelnummer: 8093041

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	55 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.03 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1.5 Nm
Productgewicht	243 g
Interfacecode actuator	V32
Interfacecode motor In	60RA
Materiaal-informatie	RoHS conform