



# 연결 케이블 NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Part Number: 8093270  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	35 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	USB 3.0 타입 B 마이크로
전기 연결 1, 핀/와이어 수	10
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	9
전기 연결 1, 마운팅 타입	2x 나사 M2x0.4
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	USB 3.0 타입 B 마이크로
전기 연결 2, 핀/와이어 수	10
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	9
전기 연결 2, 마운팅 타입	2x threaded bush M2x0.4
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.4 A
서지 강도	1 kV
차폐	예
전송 속성	시스템 통신 AP에 따름
케이블 길이	0.45 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 62 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 62 mm
케이블 직경	6.2 mm
케이블 구조	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
공칭 도선 단면적	0.32 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-10 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-10 ... 80 °C
보관 온도	-10 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	1
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	PVC
하우징 색상	흑색
절연 소재	PVC