


# Axiaalkit EAMM-A-V32-42AB

Artikelnummer: 8094200

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	36 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	130 g
Interfacecode actuator	V32
Interfacecode motor In	42AB
Materiaal-informatie	RoHS conform