


병렬 키트
EAMM-U-45-V32-42AB-63
 Part Number: 8095613



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------|
| 사이즈 | 45 |
| 중심간 거리 | 63 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 기어 유니트 비 | 1:1 |
| 최대 속도 | 3,600 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 관성 질량 모멘트 | 4.35 kgmm ² |
| 무 부하 토크 | 0.05 Nm |
| 이송 가능 토크 | 1 Nm |
| 제품 중량 | 242 g |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | V32 |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 42AB |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |