


Voorschakelinductiviteit CAMF-C6-FD-C6-11A

Artikelnummer: 8096867

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Stroombelastbaarheid bij 40°C	6 A
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...600 V
Nominale inductiviteit	3.7 mH
Tolerantie nominale inductie	10 %
Netfrequentie	50 Hz...60 Hz
Isolatiespanning	4000 V
Afmetingen B x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Goedkeuring	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 °C...40 °C
Beschermingsklasse	IP00
Omgevingstemperatuur	-10 °C...40 °C
Productgewicht	940 g
Bevestigingstype	Montageplaat, vastgeschroefd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Inbouwpositie	Horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	6
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 1, kabeldoorsnede	4 mm ²