


Netfilter CAMF-C6-F-C16-11A

Artikelnummer: 8096868

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Stroombelastbaarheid bij 40°C	16 A
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...520 V
Netfrequentie	0 Hz...60 Hz
Isolatiespanning	2650 V
Afmetingen B x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Goedkeuring	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...100 °C
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 °C...100 °C
Productgewicht	800 g
Bevestigingstype	Montageplaat, vastgeschroefd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Inbouwpositie	Horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, kabeldoorsnede	6 mm ² ...10 mm ²
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, kabeldoorsnede	6 mm ² ...10 mm ²