

# Verzorgingseenheid MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Artikelnummer: 8098364

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	3600 l/min
Normaal nominaal debiet	5300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Compatibiliteit met esterolie niet vermeld
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-5 °C...50 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
Productgewicht	1250 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw met bevestigingsbeugel Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform