

Verzorgingseenheid MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Artikelnummer: 8098378

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	1400 l/min
Normaal nominaal debiet	1500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Compatibiliteit met esterolie niet vermeld
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-5 °C...50 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	470 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw met bevestigingsbeugel Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform