


클램핑 슬리브
EAMH-145-22-C34-P
Part Number: 8098589

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	145
조립 위치	어디든
최대 속도	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	35.1 kgmm ²
제품 중량	252 g
재질 사항	RoHS 에 승인