

# Koppeling EAMC-30-32-6-12

Artikelnummer: 8099435

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	6 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Bouwgrootte	30
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal-informatie	RoHS conform