

Set doseernaalden VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Artikelnummer: 8104296

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Buitendiameter doseernaald | 1.6 mm |
| Lange doseernaald | 30 mm |
| Nominale doorlaat doseernaald | 0.6 mm |
| Uitvoering doseernaald | met verjonging |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Vloeistofaansluiting | Klemaansluiting |
| Medium | Vloeibare media Gasvormige media |
| Aanwijzing voor het medium | Bestendigheid van de materialen die met medium in contact komen in acht nemen maximale deeltjesgrootte 5 µm |
| Bedrijfsdruk | 0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar |
| Normaal nominaal debiet | 5.6 l/min |
| Aanwijzing bij het normale nominale debiet | Bij een drukval van 1 -> 0 bar (gasvormige media) |
| Debiet Kv | 0.012 m³/h |
| Informatie over debiet Kv | Voor water als medium |
| Mediumtemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Lagertemperatuur | -20 °C...70 °C |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Productgewicht | 1.9 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal doseernaald | hooggelegeerd staal, roestvast |
| Materiaalnummer doseernaald | 1.4404 |
| met medium in contact gekomen materialen | Hooggelegeerd staal roestvast |