

# Set doseernaalden VAVN-N-A1.6-03-60-F-V-V1-P10

Artikelnummer: 8104298

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	10
Buitendiameter doseernaald	1.6 mm
Lange doseernaald	60 mm
Nominale doorlaat doseernaald	0.3 mm
Uitvoering doseernaald	met fase met verjonging
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Vloeistofaansluiting	Klemaansluiting
Medium	Vloeibare media Gasvormige media
Aanwijzing voor het medium	Bestendigheid van de materialen die met medium in contact komen in acht nemen maximale deeltjesgrootte 5 µm
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normaal nominaal debiet	1.31 l/min
Aanwijzing bij het normale nominale debiet	Bij een drukval van 1 -> 0 bar (gasvormige media)
Debiet Kv	0.003 m <sup>3</sup> /h
Informatie over debiet Kv	Voor water als medium
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	8.1 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal doseernaald	hooggelegeerd staal, roestvast
Materiaalnummer doseernaald	1.4404
met medium in contact gekomen materialen	Hooggelegeerd staal roestvast