

Pancake cylinder DPCA-...-...-2 1/2" - -

Artikelnummer: 8104876

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,125 in...4 in
Zuiger-Ø	2 1/2 " "
Zuigerstangschroefdraad	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A
Demping	geen demping Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen voor elastische dempingsringen/-platen achter
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend Enkelwerkend Drukkend Trekend
Zuigerstangeinde	Buitendraad Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Verhoogde chemische bestendigheid Geluiddemping aan beide zijden Geluiddemping achter Geluiddemping voor Slaginstelling uitgeschoven/voor Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Bijkomende PTFE-zuigergeleiding
Borging tegen verdraaien/geleiding	Zuigergeleidingspen
Bedrijfsdruk	3 psi...150 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25,6 °F...250 °F
Productgewicht	294217 lb...973178 lb

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Naar keuze: met zwenkvork op de bodemkap 90° gedraaid met zwenkvork op de bodemkap met doorgangsboring Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8 Inwendige schroefdraad 1/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal dynamische afdichtingen	FPM NBR
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Aluminium kneedlegering