

Naderingssensor SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Artikelnummer: 8106577

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Voor zwaluwstaartgroef
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Magneto-resistief
Omgevingstemperatuur	-4 °F...176 °F
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelelement	Maakcontact
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	4.8 W
Spanningsval	1 V
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Bereik voor bedrijfsspanning DC	5 V...28 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	60°
Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	vastgeschroefd In de lengte inschuifbaar in de groef
Inbouwpositie	Willekeurig
Kleur behuizing	Transparant
Schakelstandindicator	LED
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-20 °C...80 °C
Beschermingsklasse	NEMA 6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III