


# 근접 센서 SDBF-FBS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Part Number: 8106578

FESTO



## 자료 시트

| 특징                    | 값                             |
|-----------------------|-------------------------------|
| 디자인                   | 도브테일 슬롯용                      |
| 재질 사항                 | RoHS 에 승인                     |
| 측정된 변수                | 위치                            |
| 측정 원리                 | 자석 저항                         |
| 주변 온도                 | -4 ... 176 °F                 |
| 스위치 출력                | NPN                           |
| 스위칭 부품 기능             | 초기상태 열림 접점                    |
| 스위치-On 시간             | 4 µs                          |
| 최대 출력 전류              | 200 mA                        |
| 최대 접촉 비율 DC           | 4.8 W                         |
| 전압 강하                 | 1 V                           |
| 회로 단락 보호              | 예                             |
| 작동 전압 범위 DC           | 5 ... 28 V                    |
| 극성 보호                 | 예                             |
| 전기 연결 1, 연결 타입        | 소켓 포함 케이블                     |
| 전기 연결 1, 연결 기술        | M8x1 , EN 61076-2-104 표준 A 코드 |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수      | 3                             |
| 컨넥터 배출 방향             | 60°                           |
| 케이블 피복 색상             | 흑색                            |
| 케이블 피복 소재             | PVC                           |
| 마운팅 형태                | 잠김<br>슬롯에 삽입가능                |
| 조립 위치                 | 어디든                           |
| 하우징 색상                | 투명                            |
| 작동 상태 표시              | LED                           |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -20 ... 80 °C                 |
| 보호 등급                 | NEMA 6                        |
| PWIS conformity       | VDMA24364 zone III            |