

Parallelkit EAMM-U-50-D19-38AA-78

Artikelnummer: 8107032

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	12.1 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	600 g
Interfacecode actuator	D19
Interfacecode motor In	38AA
Materiaal-informatie	RoHS conform