


Axiaalkit EAMM-A-L38-60AA

Artikelnummer: 8107702

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	8 Nm
Productgewicht	231 g
Interfacecode actuator	L38
Interfacecode motor In	60AA
Materiaal-informatie	RoHS conform