


Schokdemper DYSS-3-4-Y1F-G2

Artikelnummer: 8111390

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	3
Slag	4 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	80 N
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Max. energie-opname per slag	0.4 J
Max. energieverbruik per uur	4500 J
Max. restenergie	0.004 J
Retourkracht	0.5 N
Min. invoerkracht	3.5 N
Productgewicht	3 g
Massabereik	1 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal