



# 각도 시트 밸브 VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

Part Number: 8111609

FESTO



## 자료 시트

특징	값
디자인 구조	피스톤 액츄에이터 포함 포펫 밸브
액츄에이터 형태	공압
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
선 연결	ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사산 커플링 1 1/4 NPT
밸브 기능	2/2
유량 방향	전환 불가
유체 압력	0 ... 0.44 MPa
작동 압력	0 ... 4.4 bar
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	외부 제어 포함
공압 연결구	암 나사산 G1/8
작동 압력 MPa	0.5 ... 0.7 MPa
작동 압력	5 ... 7 bar
Operating pressure	72.5 ... 101.5 psi
매체	수증기 석유-기반 유압 오일 가스 주입 석유 물 필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm Neutral fluids
유량 방향	밸브 시트 아래 기체 및 액체 매체용
매체 제어	온/오프 작동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
최대 점성률	600 mm <sup>2</sup> /s
매체 온도	-10 ... 180 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
유량 Kv	22.2 m <sup>3</sup> /h
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
프로세스 밸브 하우징 소재	황동
프로세스 밸브 재질 번호	CW724R
씰 소재	FPM
스핀들 씰 소재	PTFE
시트 씰 소재	PTFE
제품 중량	1,937 g
액츄에이터 사이즈	46 mm
행정거리	17 mm
제어 기능	스프링력으로 닫힘, NO
위치 감지	기계식 지시계 포함
드라이브 하우징 소재	PA-강화
보관 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
커버 소재	PA-강화