


Elektronische module VMPA-FB-EMG-P5

Artikelnummer: 8111882

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Diagnose	Underspanning ventielen Storing in voorstuurdruktoevoer Overschrijding van de tijdmeting
Max. aantal ventielplaatsen	1
Maximaal aantal ventielspoelen	1
Parametrering	Failsafe per kanaal Forcen per kanaal Idle Mode per kanaal Bewaking
Polariteitsbescherming	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC elektronica/sensoren	18 V...30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC lastspanning	21.6 V...26.4 V
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	5.5 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	12 mA
Maximaal aantal uitgangen	1
Maximaal aantal ingangen	1
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	60 mA tot 30 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	22 mA na 30 ms
Potentiaalscheiding kanaal - interne bus	ja
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	20 g
Elektrische aansturing	Veldbus
Materiaal behuizing	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform