


# L-steekschroefkoppeling NPQE-L-R38-Q10-P5

Artikelnummer: 8112954

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	9.3 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	5
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	26.05 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW17
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	PTFE
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	Roestvast staal