

# L-steekschroefkoppeling NPQE-LH-R18-Q6-P10

Artikelnummer: 8113033

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	4 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	11.89 g
Bevestigingstype	Holle schroef met buitenzeskant
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	PTFE
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	Roestvast staal