

# Elektrische aansluitplaat VAVE-K1-7-5YL1-LR

Artikelnummer: 8115100

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	7
Kabeleigenschap	Basic
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Extra functies	Houdstroomverlaging
Signaaltoestandsindicatie	LED
Bereik voor bedrijfsspanning DC	12 V...26 V
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Buigradius, vaste kabelplaatsing	11 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	16.5 mm
Productgewicht	3.3 g
Elektrische aansluiting	2-polig Tweelingkabel Open einde
Kabelmontage	2 x 0,08 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	1.1 mm
Kabellengte	0.5 m
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Bevestigingstype	Opschuifbaar vastklikkend
Kleur behuizing	zwart

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
Materiaal isolatiehuls	PVC