

솔레노이드 코일 VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Part Number: 8118179

FESTO



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위치 상태 표시기	아니오
내부 퓨즈	퓨즈 보호
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V DC: 3.5 W 24V AC: 50/60Hz, 전력 3.5VA
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
인증서 발행 부서	INMETRO DNV 19.0135X
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
방폭 주변 온도	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP66
제품 중량	580 g
전기 연결	터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5
재질 사항	RoHS 에 승인