

# Magneetspoel VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

Artikelnummer: 8118261

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	60 V DC: 12,0 W
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Explosiebescherming	Zone 1 (CN) Zone 21 (CN)
Certificaat instantie van afgifte	GYJ23.1169X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform