


# Besturingssysteem CMCB-D1-C-S0

Artikelnummer: 8118457

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebruiksaanwijzing	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële doeleinden. In woonbereiken moeten evt. maatregelen voor de vonkstoring worden getroffen.
Constructieve opbouw	Montageplaat
Performance Level (PL)	Categorie B, Performance Level b
Afmetingen B x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Beveiliging (kortsluiting)	Interne elektronische zekering
Max. stroomverbruik	1,1 A
Stroomverbruik van de secundaire stroomkring	5 A
Max. stroomtoevoer	6 A
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Netwerkvormen	TT TN IT
Netfrequentie	50 Hz...60 Hz
Vervuilinggraad	2
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 50 % bij 40 °C
Beveiliging tegen direct en indirect aanraken	PELV Aarding van alle vrijliggende, geleidende delen
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingsvoorwaarden	Binnenruimte
Omgevingstemperatuur	5 °C...40 °C
Nominale inzethoogte	1000 m NN
Productgewicht	4,2 kg
Elektrische aansluiting	Veertrekklem Push-in
Materiaal-informatie	RoHS conform