

핸들링 모듈
DHMZ-DGST-8- -
 Part Number: 8122326



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	30 ... 80 mm
피스톤 직경	8 mm
조립 위치	수평
작동 모드	복동
디자인 구조	공압 선형 모듈
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
작동 압력	1.5 ... 8 bar
Operating pressure	21.75 ... 116 psi
최대 속도	0.5 m/s
반복 정확도	±0,02 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	45 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	60 N
재질 사항	RoHS 에 승인