


# Aansluitblok-SET VABS-C12-6-S-B3

Artikelnummer: 8122792

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	6 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	maximale deeltjesgrootte 5 µm
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 °C...50 °C
Productgewicht	1.1 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met binnen-Ø 2 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	PBT