


Ventiel VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Artikelnummer: 8122932

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Normaal nominaal debiet	601 l/min
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Beschermingsklasse	IP65
Certificaat instantie van afgifte	TÜV 968/V 1251.00/21
Veiligheidsfunctie	Veilig ontluchten
Safety Integrity Level (SIL)	tot SIL 3 High Demand-modus tot SIL 3 Low Demand mode
Informatie over de bedrijfsdruk	0 - 0,8 MPa bij externe stuurlucht
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform