

Houder CAFM-D4-W

Artikelnummer: 8127358

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	216 mm
Hoogte	97 mm
Lengte	345 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	749 g
Bevestigingstype	geschroefd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestigingshoek	Staal met pulvercoating