

Positie-indicator SASF-S3-B-F-A30

Artikelnummer: 8140397

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...180 deg
Verbindingspunt voor positieregelaar en positiedetector conform de norm	VDI/VDE 3845 grootte AA 2
Afmetingen B x L x H	Ø 40 x 43
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Productgewicht	26 g
Bevestigingstype	Conform VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afstandselement	PP
Materiaal behuizing	PP Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal