


어댑터 플레이트 VABA-C13-100-1-F90-G12

Part Number: 8141664

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	240 300 480 700 900
조립 위치	어디든
디자인 구조	Adapter for rotary actuator
표준에 따른 밸브 연결	VDI/VDE 3847-2
작동 압력 MPa	0 ... 0.9 MPa
작동 압력	0 ... 9 bar
작동 매체	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 용력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-40 ... 80 °C
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	2,225 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	Sub-base design, airing
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
씰 소재	EPDM NBR
하우징 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
나사 소재	고합금 강철, 부식방지