


Tandwielkast EMGA-60-P-G8-EAS-60

Artikelnummer: 8141735

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	60 mm
Flensgrootte motor	60 mm
Verdraaispeling	0.17 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	8:1
Max. aandrijftoerental	13000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	18 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.088 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	29 Nm
Max. rendement	97 %
Verdraaiingstijfheid	2.4 Nm/arcmin
Productgewicht	900 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	60H
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	60P
Materiaal-informatie	RoHS conform