


Tandwielkast EMGA-80-P-G8-SAS-100

Artikelnummer: 8141750

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.12 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	8:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	50 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.37 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	80 Nm
Max. rendement	97 %
Verdraaiingstijfheid	8.4 Nm/arcmin
Productgewicht	2300 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform