


기어 박스
EMGA-120-P-G8-SAS-140
 Part Number: 8141759

FESTO



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	120 mm
모터 플랜지 사이즈	140 mm
비틀림 백래쉬	0.12 deg
기어 유니트 형태	유성 기어 유니트
기어 유니트 비	8:1
최대 입력 속도	6,500 1/min
기어 유니트의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	120 Nm
기어 유니트의 관성 질량 모멘트	1.431 kgcm ²
최대 출력 토크	380 Nm
최대 효율	97 %
비틀림 저항	18 Nm/arcmin
제품 중량	7,000 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	120G 140A
재질 사항	RoHS 에 승인