


Tandwielkast EMGA-40-P-G8-SST-42

Artikelnummer: 8141762

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	40 mm
Flensgrootte motor	42 mm
Verdraaispeling	0.25 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	8:1
Max. aandrijftoerental	18000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	6 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.015 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	10 Nm
Max. rendement	96 %
Verdraaiingstijfheid	0.8 Nm/arcmin
Productgewicht	400 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	40G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	42A
Materiaal-informatie	RoHS conform