


# Tandwielkast EMGA-60-P-G8-SST-57

Artikelnummer: 8141764

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	60 mm
Flensgrootte motor	57 mm
Verdraaispeling	0.17 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	8:1
Max. aandrijftoerental	13000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	18 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.067 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangskoppel	29 Nm
Max. rendement	97 %
Verdraaiingstijfheid	2.4 Nm/arcmin
Productgewicht	900 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	60G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	57A
Materiaal-informatie	RoHS conform