

# Blinde stop B-1/4-F1A

Artikelnummer: 8142290

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	10
Conform norm	DIN 908
Varianten	Metalen met koper, zink of nikkel als hoofdbestanddeel mogen niet worden gebruikt. Met uitzondering van nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen.
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaal van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Klasse 6 volgens ISO 14644-1
Nominaal aanhaalmoment	8,5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	-20 %
Productgewicht	15 g
Bevestigingstype	Binnenzeskant SW6
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal blinde stop	Staal, chemisch vernikkeld
Materiaal O-ring	PA TPE-U(PUR)