

Dubbele nippel NPFC-DS-G14-G14-M

Artikelnummer: 8142585

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	9.05 Nm
Nominaal aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	9.05 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	17.82 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC