


# 전원 공급 유닛 CACN-11A-7-20-G2

Part Number: 8149585

FESTO



## 자료 시트

특징	값
폭	96 mm
높이	130 mm
길이	179 mm
조립 위치	자유 대류
1차 공급	3-상
입력 전류	1,7 - 2,1 A
공칭 출력 전압 DC	48 V
공칭 출력 전류	20 A
입력 전압 범위 AC	400 ... 500 V
전력 중단 버퍼	25 ms
라인 주파수	45 ... 65 Hz
인증	c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-40 ... 85 °C
상대 공기 습도	95 %
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 ... 70 °C
제품 중량	2,500 g
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함
재질 사항	RoHS 에 승인