


콘넥터 키트
DADG-AK-G8-8-40
 Part Number: 8152363

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	8
행정거리	40 mm
작동 압력 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	1.2 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
최대 잠금 토크, 공압 연결구 1	0.7 Nm
제품 중량	9.2 g
공압 연결구	M5
어댑터 소재	에폭시 수지
씰 소재	NBR
나사 소재	코팅강