


Aansluitkit DADG-AK-G8-20-40

Artikelnummer: 8152390

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Bouwgrootte | 20 |
| Slag | 40 mm |
| Bedrijfsdruk | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Bedrijfsmedium | Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Max. aanhaalmoment | 3 Nm |
| Tolerantie aanhaalmoment | ± 10 % |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1 | 3 Nm |
| Productgewicht | 37.5 g |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal adapter | Epoxyhars |
| Materiaal afdichtingen | FPM |
| Materiaal schroeven | Staal, gecoat |