

Aansluitkit DADG-AK-G8-20-50

Artikelnummer: 8152391

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Slag	50 mm
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	3 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 10 %
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	3 Nm
Productgewicht	39.2 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal adapter	Epoxyhars
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal schroeven	Staal, gecoat