

# Afdichtingsring OL-M7

Artikelnummer: 8153155

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...100 °C
Handmatig vastdraaien bij RT	ja
Nominaal aanhaalmoment	3 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	0.1 g
Pneumatische aansluiting	M7
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Aluminium
Materiaal afdichtingen	HNBR