

# Magneetspoel VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

Artikelnummer: 8156762

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Beveiliging intern	Zekering
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Toegestane spanningschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Explosiebescherming	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Certificaat instantie van afgifte	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform